

## BIDON AVEC BOUCHON 5L

Référence : BIDON-5L



### Description :

- Bidon 5 L conçu pour **conditionner** et stocker différents liquides (ex. solutions diluées), avec une fermeture fiable.
- **Bouchon à vis** (couleur noir ou blanc selon arrivage) pour une manipulation simple et un transport plus sûr.
- Contenant annoncé comme **totalemant étanche**, afin de limiter les risques de coulure.
- Corps **translucide** pour vérifier le niveau d'un coup d'œil, avec **graduations** utiles au dosage.
- Fabriqué en **polyéthylène haute densité**, avec une bonne résistance aux chocs et à de nombreux produits.

### Caractéristiques techniques :

- **Contenance** : 5 L
- **Hauteur** : 28,8 cm
- **Largeur** : 18,5 cm
- **Profondeur** : 12,9 cm
- **Ouverture** : Ø 40 mm

### Propriétés

- **PEHD (polyéthylène haute densité)** : bonne résistance aux chocs et à la plupart des produits.
- **Translucide** : lecture rapide du contenu.
- **Gradué** : aide au dosage et au suivi des volumes.
- **Anse ergonomique** : manutention facilitée.
- **Bouchon à vis** : fermeture annoncée comme étanche (noir ou blanc selon arrivage).

## Bidon avec bouchon 5 L : Transport étanche et prise en main facile

Un contenant **gradué** et **translucide** en PEHD, pensé pour conditionner et transporter des liquides en limitant les risques de coulure, avec une **anse ergonomique** et un **bouchon à vis**.

- **Fermeture à vis étanche**
- **Bidon gradué**
- **Anse ergonomique**
- **PEHD résistant**

## BIDON AVEC BOUCHON 5L

Référence : BIDON-5L

- **Translucide, niveau visible**

### Mode d'emploi :

- Remplir le **bidon 5 L** avec le liquide à conditionner, en s'aidant des **graduations** si besoin.
- Visser fermement le **bouchon** pour sécuriser le transport.
- Utiliser l'**anse** pour manipuler et déplacer le bidon plus facilement.
- Contrôler le niveau grâce au corps **translucide** avant utilisation ou reconditionnement.

### Précautions d'utilisation :

- Vérifier que le bouchon est correctement vissé avant tout déplacement.
- Ne pas utiliser si le bidon ou le bouchon est déformé, fissuré ou endommagé.
- Adapter l'usage au type de liquide conditionné et aux règles de stockage de votre structure.
- Conserver à l'abri des chocs et dans un endroit propre et sec.

## Un bidon 5 L robuste pour conditionner et organiser vos liquides

Ce **bidon avec bouchon 5 L** est un choix pratique quand vous cherchez un contenant simple, fiable et facile à manipuler. Son format gradué aide au dosage, son corps translucide permet de contrôler le niveau rapidement, et la fermeture à vis contribue à sécuriser le transport. La matière en **PEHD** apporte une bonne résistance au quotidien, utile pour une utilisation régulière. Retrouvez d'autres références de [matériel divers](#) pour compléter votre équipement.