

## PISSETTE 100 ML

Référence : 25011



### Description :

- Pissette "col de cygne" conçue pour appliquer ou rincer avec un jet dirigé.
- Format 100 cc pratique quand vous avez besoin de petites quantités, avec un contrôle simple du débit par pression.
- Conception en **polyéthylène**, adaptée à un usage quotidien.
- Lot de 10 pour faciliter le réassort et l'organisation.
- Convient à différents contextes d'usage (rinçage, distribution, préparation), selon vos besoins.

### Caractéristiques techniques :

- **Capacité** : 100 cc
- **Type** : Pissette col de cygne
- **Matière** : Polyéthylène
- **Conditionnement** : Sachet de 10 pièces
- **Référence** : 16 100 10

### Propriétés

- Corps en **polyéthylène**.
- **Bec col de cygne** pour un flux plus précis.
- Format **100 cc** adapté aux petites quantités.
- Vendu en **sachet de 10** (pour cette capacité).

## Pissette col de cygne 100 cc : Dosage précis et rinçage ciblé (lot de 10)

Une pissette en **polyéthylène** au format compact, pensée pour diriger le flux avec précision grâce à son bec "col de cygne", idéale pour les gestes de rinçage et de distribution de liquides.

- **Bec col de cygne, flux ciblé**
- **Format 100 cc compact**
- **Polyéthylène résistant**
- **Prise en main simple**
- **Lot de 10 pièces**



## PISSETTE 100 ML Référence : 25011

### Mode d'emploi :

- Remplir la pissette avec le liquide prévu pour votre usage.
- Diriger le bec "col de cygne" vers la zone ciblée.
- Presser le corps de la pissette pour contrôler le débit.
- Après utilisation, nettoyer et sécher selon vos procédures.

### Précautions d'utilisation :

- Utiliser uniquement avec des liquides compatibles avec votre protocole.
- Ne pas utiliser si la pissette est endommagée ou déformée.
- Conserver dans un endroit propre et sec.
- Éviter toute contamination croisée en respectant vos règles d'hygiène.

## Une pissette 100 cc simple pour un rinçage et une distribution plus précis

La **pissette col de cygne 100 cc** est une solution pratique quand vous cherchez à diriger un jet de façon précise, tout en gardant un format compact et facile à manipuler. Le conditionnement en **lot de 10** permet de standardiser votre stock et de gagner du temps au quotidien.